

# PHILIPS

Filament pære,  
ravfarvet 25 W P45 E14

LED

2.200 K

250 lm

15.000 timer

Dæmpning



8720169191617



## Designet til at blive set

Den nye Deco-serie transformerer dit hjem med en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en fin, minimalistisk belysningsoplevelse.

### Lys af høj kvalitet

- Pærer med lang levetid – holder i op til 10 år

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

### Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten

### Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- LED i vintage-stil

# Vigtigste nyheder

## 10.950 timers gennemsnitlig levetid

Med en levetid på op til 10.950 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 10 år.

## Erstatter en almindelig glødepære

Denne energibesparende LED pære har et smukt design og velkendt form og er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer.

## Sparer op til 90 % energi

LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

## Vintage (2000 K og 2200 K)

Forestil dig det traditionelle vintage-look i en LED pære. Med Philips Vintage LED filament pærer kan du få det klassiske look, du elsker, med den energieffektivitet, du har brug for. Den giver det traditionelle gule skær fra en gammeldags glødepære. Den klare, ravfarvede glaspære, soklen i messingfinish og LED filaments retro-stil giver en vintage-flair til den dekorative belysning i dit hjem. Den snorrede glødetråd giver en hyggelig og varm atmosfære.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt prisme pære
- Fatning: E14
- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Pære finish: Ravfarvet
- Lyskildemateriale: Glas

## Mål for pære

- Højde: 8 cm
- Bredde: 4,5 cm

## Design og finish

- Materiale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200 K
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 822 | CCT of 2200K

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Dekorativ

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 83 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8720169191617
- EOC: 872016919161700
- Produktets titel: LED P45 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 230 V
- Wattforbrug: 3 W
- Svarende til wattforbrug: 25 W
- Energimærket (EEL): G

## Produktmål og -vægt

- Længde: 8 cm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1430265

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169191617
- Nettovægt: 0,02 kg
- Bruttovægt: 0,04 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato: 2024-11-21  
Version: 0.386

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)