

# PHILIPS

Laven væglampe  
6 W

Udendørslamper

2.700 K

Sort

Vandafvisende



8720169266636



## Nyd en smuk have med lys

Denne udendørs lampe er designet omkring de nyeste trends og livsstile for at definere den stemning, du altid har ønsket dig. Fås i varmt eller køligt hvidt lys.

### Avanceret LED belysning

- LED belysning af høj kvalitet

### Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

### Lys af høj kvalitet

- Varmt hvidt lys 2700 K

# Vigtigste nyheder

## LED belysning af høj kvalitet

LED pæren, der følger med denne Philips lampe, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver et optimalt lysudbytte og fremhæver levende farver i dit hjem.

## Materialer af høj kvalitet




Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægninger under alle vejrforhold.

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

## Varmt hvidt lys 2700 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et varmt, afslappende lys ved 2700 K.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Rustfrit stål

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Justerbart spothoved: Nej
- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt hvidt lys: Ja
- Midtpunkt: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

### Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,26 kg
- Højde: 8,7 cm
- Længde: 10 cm
- Bredde: 10 cm

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 720
- Lysfarve: 2700 K
- 230V: 220-240 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 6 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udskiftelig lyskilde: Nej

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169266636
- Nettovægt: 0,26 kg
- Bruttovægt: 0,31 kg
- Højde: 10 cm
- Længde: 11 cm
- Bredde: 11 cm



Udgivelsesdato:  
2025-03-06  
Version: 0.283

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)