

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x 2

Intelligent LED

Dæmpbar intelligent pære

Op til 345 lumen

Nem plug and play opsætning

Styr via app eller stemme



8720169296763



Lys hverdagen op med intelligent belysning

Sæt fokus på din komfort og dit velvære! Disse smarte spots har den standard GU10-form, som du kender og elsker, og giver et ekstra strejf af elegance med linser i rigtigt glas. Og de tilbyder dig noget, der er alt andet end standard: justerbart hvidt lys, der passer, uanset hvilke behov du har, og det humør, du er i. Indstil et køligt hvidt lys, når du har brug for at være produktiv, eller et hyggeligt varmt hvidt lys, når du gerne vil læne dig tilbage og slappe af – hvad end der får dig til at få det mest behagelige liv derhjemme. Oven i alt dette får du også muligheden for at styre lyset med stemmestyring, WiZ fjernbetjening eller WiZ appen, uanset om du er derhjemme eller på farten. De intelligente Philips GU10 spots opretter forbindelse ved hjælp af dit eksisterende Wi-Fi, og nej, der kræves ingen yderligere hardware, netværk eller opsætning.

Nem opsætning

- Nem plug and play-opsætning

Intelligent lysstyring

- Styr lyset, uanset hvor du er, med din smartphone.

Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning
- Automatiser dit lys. Kan bruges sammen med Connected by WiZ produkter

Lystilstande

- Millioner af farver og dynamiske lystilstande
- Køligt hvidt lys

Formfaktor

- Ensartet lysfordeling

Vigtigste nyheder

Nem plug and play-opsætning



WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Få kontrol over dine lyskilder, uanset hvor du er



Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Automatiser din belysning



Du kan indstille dine lamper til at tændes/slukkes – eller skifte lystilstand efter bevægelsesregistrering. Den fungerer sammen med alle Connected by WiZ produkter.

Millioner af farver og dynamiske lystilstande



Vælg mellem flere millioner forskellige lystemperaturer, og få en fantastisk atmosfære i dit hjem. Nyd de diskrete forskelle i dine omgivelser, som vores dynamiske lyseffekter giver.

Køligt hvidt lys



Oplys dit hjem med køligt hvidt lys, der giver ny energi. En intelligent lyskilde, der tilpasser sig dine daglige aktiviteter.

Ensartet lysfordeling



Få ensartet lys i hele rummet med denne lyskilde, der fordeler sit bløde, klare lys jævnt i hele rummet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: PAR16
- Fatning: GU10
- Teknologi: Intelligent Wi-Fi
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Trådløs dæmpning

Mål for pære

- Højde: 5,5 cm
- Vægt: 0,05 kg
- Bredde: 5 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-6500(RGB) K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA
- Effektivitet: 73 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Produktets titel: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.48
- Spænding: AC 220-240 V
- Wattforbrug: 4,7 W
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærket (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 5,5 cm

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: 36 °
- Nominel levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Nominel højeste intensitet: 550 cd
- Nominel effekt: 4.7 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1877832
- Lysstrømsmålingsreference: Narrow Cone

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296763
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,15 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 10,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-04-13
Version: 0.124

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com