

PHILIPS

Spot 28 W, spot G4

LED

2.700 K

300 lm

15.000 timer



8720169300538



Oplev varmt hvidt LED lys

Philips LED pærer giver et flot og varmt hvidt lys, lang levetid og giver betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine matterede traditionelle pærer.

Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 80 %

Skab det rette lys til hjemmet

- Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Vigtigste nyheder

Glødepærelignende varm hvid



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning og er perfekt til afslapning. Dette lys med en farvetemperatur på

2.700 K er ideelt til belysningsdesign i hjemmet.

Energibesparelse på op til 80 %



Opnå energibesparelse med LED pærer uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Du kan hente en energibesparelse på over 80 % med det samme ved at udskifte dine eksisterende glødepærer eller halogenpærer.

Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte pære til basis belysning. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af Philips LED, til en fornuftig pris.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt spot
- Fatning: G4
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Klar plast

Mål for pære

- Højde: 3,8 cm
- Bredde: 1,2 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 300 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 125 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169300538
- EOC: 872016930053800
- Produktets titel: LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC Electronic 12 V
- Wattforbrug: 2,4 W
- Svarende til wattforbrug: 28 W
- Energimærket (EEL): E

Produktmål og -vægt

- Længde: 3,8 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: - Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1879161

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169300538
- Nettovægt: 0 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003779158



Udgivelsesdato:
2024-09-18
Version: 0.196

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com