

# PHILIPS

Ultra Efficient Filament  
kerte klar 40 W B35 E14

Ultra Efficient


4.000 K

485 lm

50.000 timer



8720169310674



## Ultra Efficient pære, vores mest energieffektive LED pære til dato

Philips LED pære giver en løsning til almen belysning til daglige indendørsaktiviteter. Du sparer energi med det samme og reducerer antallet af pæreudskiftninger uden at gå på kompromis med kvaliteten af din belysning.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Vælg en bæredygtig løsning

- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år
- Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 60 % energi i forhold til almindelige Philips LED-pærer.

# Vigtigste nyheder

## Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

## Sparer over 60 % på energiforbruget sammenlignet med standard LED

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Bulb Material: Glas

## Mål for pære

- Højde: 9,7 cm
- Bredde: 3,5 cm

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 485 lm

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 210 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8720169310674
- EOC: 872016931067400
- Produktets titel: LED CLA 40W B35 E14 4000K CL UE SRT4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Wattforbrug: 2,3 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): A

## Produktmål og -vægt

- Længde: 9,7 cm

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1881211

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169310674
- Nettovægt: 0,02 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2025-01-22  
Version: 0.165

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)