

PHILIPS

Pære 100 W A60
E27

LED

2.700 K

1521 lm

15.000 timer



8720169326095



Oplev varmt hvidt LED lys

Philips LED pærer giver et flot og varmt hvidt lys, lang levetid og giver betydelige energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine mattede traditionelle pærer.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blødt lys

flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Erstatter en almindelig glødepære

Denne energibesparende LED pære har et smukt design og velkendt form og er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Mål for pære

- Højde: 12 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 150 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 1521 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 117 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169326095
- EOC: 872016932609500
- Produktets titel: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: AC 220-240 V
- Wattforbrug: 13 W
- Svarende til wattforbrug: 100 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 12 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169326095
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 15,6 cm
- Længde: 6,6 cm
- Bredde: 6,4 cm
- Materialenummer (12NC): 929002306810



Udgivelsesdato:
2024-06-24
Version: 0.160

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com