

PHILIPS

Filament klar pære
15 W T20 E14

LED

2.700 K

135 lm

15.000 timer



8720169336650



Topmoderne LED til hjemmet

Topmoderne LED pære giver en løsning til almen belysning til daglige indendørsaktiviteter. Du sparer energi med det samme og reducerer antallet af pæreudskiftninger uden at gå på kompromis med kvaliteten af din belysning.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som glødepære

Vigtigste nyheder

Samme form og størrelse som glødepære

Denne energibesparende, standard LED kerte i smukt design og de

velkendte mål er udtryk for tidssvarende belysning. Den perfekte, bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: T20
- Fatning: E14
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 5,6 cm
- Bredde: 2 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 135 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 90 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Produktets titel: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Wattforbrug: 1,5 W
- Svarende til wattforbrug: 15 W
- Energimærket (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 5,6 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1945452

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169336650
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,02 kg
- Højde: 12,8 cm
- Længde: 2,6 cm
- Bredde: 6,4 cm



Udgivelsesdato:
2025-02-14
Version: 0.277

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com