

PHILIPS

Olas loftslampe med ventilator 28 W (ventilator) + 24 W (lampe)

Loftslampe med ventilator

3000/4300/6500 K

Hvid

Fjernbetjening

8720169369931



Dynamisk lys med en rolig, behagelig brise

Philips LED loftsventilatoren kombinerer dæmpbart hvidt lys, der kan justeres, med komforten fra en loftsventilator med brede blade, der giver en generøs luftstrøm. Skab nemt den perfekte atmosfære i et hvilket som helst rum med SceneSwitch lysindstillingerne og fjernbetjeningen.

Nem at benytte

- Brug den året rundt

Baggrundslyseffekt

- Klar og behagelig loftslampe

Styring

- Fjernbetjeningen gør det nemt at styre alle funktionerne på loftslampen og loftsventilatoren. Sluk og tænd lyset, vælg blandt tre ventilationshastigheder, bevæg dig gennem SceneSwitch lysindstillinger, brug lommelygten funktionen eller indstil en af de fem timere.

Vigtigste nyheder

Brug det året rundt

Med betjeningsstilstande til både sommer og vinter er du garanteret optimale luftcirkulationsindstillinger året rundt.

Klart og behageligt loftslampe

Philips LED loftslampe med ventilator giver et kraftfuldt, klart – og stadig behageligt – lys til dit hjem, som du kan styre med den medfølgende fjernbetjening eller på en vægkontakt.

Fjernbetjening medfølger

Fjernbetjeningen giver en simpel styring af alle funktionerne i loftslampen med ventilator. Tænd eller sluk for lampen eller ventilatoren, vælg mellem tre ventilatorhastigheder, skift mellem SceneSwitch belysningsindstillinger eller timere.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Fjernbetjening

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 260 mA
- Effektivitet: 110 lm/W

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 4,2 kg
- Højde: 31 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 20.000 t
- Diameter: 1.060 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2650@4300K
- Lysfarve: 3000/4300/6500
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169369931
- Nettovægt: 4,2 kg
- Bruttovægt: 5,7 kg
- Højde: 22,6 cm
- Længde: 58,5 cm
- Bredde: 30,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-01-24
Version: 0.143

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com