

# PHILIPS

Olas loftslampe med ventilator 32 W (ventilator) + 24 W (lampe)

Loftslampe med ventilator

3000/4300/6500 K

Sort

Fjernbetjening

8720169370012



## Dynamisk lys med en rolig, behagelig brise

Philips LED loftsvilatoren kombinerer dæmpbart hvidt lys, der kan justeres, med komforten fra en loftsvilator med brede blade, der giver en generøs luftstrøm. Skab nemt den perfekte atmosfære i et hvilket som helst rum med SceneSwitch lysindstillingerne og fjernbetjeningen.

### Nem at benytte

- Brug den året rundt

### Baggrundsluseffekt

- Klar og behagelig loftslampe

### Styring

- Fjernbetjeningen gør det nemt at styre alle funktionerne på loftslampen og loftsvilatoren. Sluk og tænd lyset, vælg blandt tre ventilationshastigheder, bevæg dig gennem SceneSwitch lysindstillinger, brug lommelygten funktionen eller indstil en af de fem timere.

# Vigtigste nyheder

## Brug det året rundt

Med betjeningsstilstande til både sommer og vinter er du garanteret optimale luftcirkulationsindstillinger året rundt.

## Klart og behageligt loftslampe

Philips LED loftslampe med ventilator giver et kraftfuldt, klart – og stadig behageligt – lys til dit hjem, som du kan styre med den medfølgende fjernbetjening eller på en vægkontakt.

## Fjernbetjening medfølger

Fjernbetjeningen giver en simpel styring af alle funktionerne i loftslampen med ventilator. Tænd eller sluk for lampen eller ventilatoren, vælg mellem tre ventilatorhastigheder, skift mellem SceneSwitch belysningsindstillinger eller timere.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegensigtsindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Fjernbetjening

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 280 mA
- Effektivitet: 110 lm/W

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 5,5 kg
- Højde: 31 cm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniske specifikationer

- Levetid: 20.000 t
- Diameter: 1.320 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2650@4300K
- Lysfarve: 3000/4300/6500
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169370012
- Nettovægt: 5,5 kg
- Bruttovægt: 8,2 kg
- Højde: 24,1 cm
- Længde: 69,5 cm
- Bredde: 37 cm



Udgivelsesdato:  
2025-02-26  
Version: 0.138

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)