

# PHILIPS

Projectline  
Waterproof

LED lampe

120 cm

4.000 K naturligt hvidt lys

3.400 lm

Hvid finish

8720169502703



## Professionel kvalitet til dit projekt

Waterproof LED belysning, vandtæt (vejrbestandig lyskilde), robuste LED lamper til industrielt brug, nu i en hvid finish. ProjectLine waterproof lamper er robuste (IK06) og beskyttet mod indtrængning af støv og vandspray fra enhver retning (IP65-belysning). Kan monteres på væg (vandret), loft og nedhængt. De er ideelle til generel (arbejds)belysning, opbevaringsområder, garager og kældre med dets kraftige varme hvide lysudbytte.

### Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

### Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

## Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

## Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve på armaturhus: Hvid
- Materiale for lampehus: Polykarbonat
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat

## Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +35 °C

## Miljø

- Bæredygtighedsklassificering: -

## Garanti

- Garantiperiode: 2 år

## Lysegenskaber

- Farvegenskabsindeks (CRI): >80
- Lyskildens strålevinkel: -
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 840, neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 120°
- Lysstrøm: 3.400 lm
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Spredningsvinkel 120°
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Mættet rød (R9): <50
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100 lm/W
- Unified Glare Rating – CEN: 27

## Diverse

- Specielt designet til: Hotel og restaurant, Have og terrasse
- Ekstra funktioner: ProjectLine, Sensor, Vandafvisende

### Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: ENEC-mærke
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

### Effekt

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 4,5 A
- Starttid: 0,105 ms
- Effektfaktor (brøk): 0.9

### Strømforbrug

- Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: - W
- Indledende CLO-strømforbrug: - W
- Strømforbrug: 34 W
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 44,5 mm
- Samlet længde: 1.198 mm
- Samlet bredde: 35,5 mm

### Tekniske specifikationer

- Kabel: 0,3 m kabel uden stik
- Tilslutning: Tilslutningsenhed, 2-polet
- Fejlandel af betjeningsselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5 %
- Lysstyringssystem: -
- Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: -
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrædstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Lumenvedlignelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid\* 100000 timer: -
- Lumenvedlignelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid\* 50000 timer: -
- Lumenvedlignelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid\* 75000 timer: -
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK06 | 1 J
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 100
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja
- Dæmpbar: Nej

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169502703
- Nettovægt: 0,29 kg
- Bruttovægt: 0,44 kg
- Højde: 4,6 cm
- Længde: 126 cm
- Bredde: 3,8 cm



Udgivelsesdato:  
2025-03-13  
Version: 0.217

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)