

# PHILIPS

Lineær  
halogenlampe


Halogen

48 W (60 W)

R7s

Varm hvid

Dæmpbar



8727900920925



## Klart og naturligt lys

Philips Halogen lineære lyskilder udsender et klart og fint halogenlys. Disse halogenlamper er designet til at skabe lys og skygge i dit hjem med interessant og fængslende effekt. Alle Philips Halogen-produkter kan dæmpes helt.

### Uovertruffen lyskvalitet

- Kan dæmpes
- Klart halogenlys giver bedre kontrast, hvilket sikrer øget fokus

# Vigtigste nyheder

## Kan dæmpes

Du styrer lysniveauet. Denne Philips-halogenlyskilde kan dæmpes med alle lysdæmpere, og den kan justeres fra klart, strålende lys til et varmt og hyggeligt skær.

## Klart lys, rig kontrast

Med det klare lys fra disse halogenlamper fra Philips får du dybere kontraster, bogstaver står skarpere, og belysningen gør det nemmere at se. Stærkt lys er mere

afslappende for øjnene og gør det nemmere at fokusere.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt lineær
- Fatning: R7s
- Teknologi: Halogen
- Dæmpbar: Ja

## Mål for pære

- Diameter: 11 mm
- Højde: 78 mm
- Bredde: 11 mm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 2 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.8
- Antal tændingscyklusser: 8.000
- Normeret levetid: 2.000 t

## Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Ekstra lysstyrke, Særlig anvendelse
- Spredningsvinkel: not applicable °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2900 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 750 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: not applicable mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 230 V
- Wattforbrug: 48 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W

## Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: not applicable °
- Nominel levetid: 2.000 t
- Nominel lysstrøm: 775 lm
- Nominel højeste intensitet: not applicable cd
- Nominel effekt: 48 W

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514390065
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,02 kg
- Højde: 11,5 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 3,4 cm
- Materialenummer (12NC): 924711244201



Udgivelsesdato:  
2024-06-05  
Version: 0.623

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)