

PHILIPS


Laevalgusti Wawel,
17 W

Laevalgustid

4000/6500/2700 K

Valge

Hämardatav, SceneSwitch



31821/31/P5



Kvaliteetne valgusti õdusale kodule

Philips myLiving WAWEL LED-laevalgusti on integreeritud LED-iga, et pakkuda optimaalset valgustust ja ühtlust. Juhtige selle eredust vastavalt oma meeleolule seadistatavate astmete ja mälufunktsiooniga.

Valgusefekt

- Valguse ühtlane jaotumine

Täiuslik LED-lamp

- Seadistatav 2700–6500 K

Energiasääst

- 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega

Esiletõstetud tooted

Valguse ühtlane jaotumine



80% energiasäästu



Seadistatav



Võrreldes tavalise pirniga säästab see pirn kuni 80% energiat. See tasub ennast ära ja säästab teie raha aastate kaupa. Nii et vähendage oma elektriarvet ja alustage säästmist juba täna.

See lamp on seadistatav. Saate selle seadistada oma eelistatud värvile soojast valgest (2700 K) kuni külma päevavalguseni (6500 K).

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, SceneSwitch

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 130 mA
- Jõudlus: 94 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,64 kg
- Kõrgus: 6,6 cm
- Pikkus: 35 cm
- Laius: 35 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1600
- Valguse värv: 4000/6500/2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline
hämaratus – ärge kasutage koos
hämaradiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 17
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696162774
- Netokaal: 0,64 kg
- Brutokaal: 1,02 kg
- Kõrgus: 39,7 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 39,6 cm
- Materjali number (12NC):
915005315604



Väljalaske kuupäev:
2024-07-25
Versioon: 0.394

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com