

# PHILIPS

Laelamp Canaval,  
18 W, ruudukujuline

Laevalgustid

2700 K

Valge

Hämardatav, SceneSwitch



32810/31/PO



## Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Philips Canaval LED-laevalgusti on klassikaline valge valgusti, mis sobib igasse interjööri energiasäästlikuks, kvaliteetseks ja kauakestvaks valgusallikaks. Valige astmelise hämardamise abil kodus erinevate meeleolude jaoks sobiv heledus.

### Kergesti kasutatav

- Sile pinnaviimistlus mugavaks puhastamiseks

### Valgusefekt

- Valguse ühtlane jaotumine

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga - kuni 15 aastat

### Täiuslik LED-lamp

- Kõrge valgusvoog

### Energiasääst

- Sisseehitatud LED, süsteemi osa

# Esiletõstetud tooted

## Lihtne hooldada



## Valguse ühtlane jaotumine



## Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

## Kõrge valgusvoog

Kvaliteetne valgus tugeva valgusvooga. Valgusvihu nurk on 40° – täiuslik kohtvalgusti jaoks.

## Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretseda hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, SceneSwitch

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 150 mA
- Jõudlus: 100 lm/W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,64 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 29,8 cm
- Laius: 29,8 cm

#### Hooldus

- Garantii: 5 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1800
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696169308
- Netokaal: 0,64 kg
- Brutokaal: 0,91 kg
- Kõrgus: 33,6 cm
- Pikkus: 7,7 cm
- Laius: 33,2 cm



Väljalaske kuupäev:  
2024-11-21  
Versioon: 0.876

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)