

PHILIPS


Süvistatav valgusti
Enneper

Süvistatavad valgustid

Ilma pirnita
valge



50181/31/PN



Looge oma kodu jaoks õige stiil

Philips Enneperi süvistatud kohtvalgusti on valmistatud kvaliteetsest materjalist ja on lihtsa joonega, mis sobib iga stiiliga. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv Philipsi GU10 LED-lamp ja saate kvaliteetse ja kauakestva valguse.

Eriomadused

- Komplektis ei ole lambipirni
- Lihtne lambi vahetamine

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Kvaliteetne materjal
- Ei mingit tolmu ega roostet

Esiletõstetud tooted

Komplektis ei ole lambipirni

Lambiga ei ole kaasas lambipirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

Lihtne lambi vahetamine

Uus lihtsalt kasutatav rõngas laseb GU10 lampi hõlpsalt paigaldada.

Kvaliteetne materjal

See süvistatud kohtvalgusti on tehtud kvaliteetsest sünteetilisest materjalist. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis täiustab teie kodu veel palju aastaid.

Ei mingit tolmu ega roostet

Selle süvistatud kohtvalgusti spetsiaalne tolmu- ja roostevaba pinnamaterjal vähendab tolmu kogumist ja tagab tootele pika tööea.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: sünteetika

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Pirni lihtne vahetus: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Valmistatud vaid LED-i jaoks: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,112 kg
- Väljalõike pikkus: 7.0 cm
- Väljalõike laius: 7.0 cm
- Kõrgus: 4,2 cm
- Pikkus: 9 cm
- Kaugus õõnsuses: 10 cm
- Laius: 9 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
 -
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: -
- Maksimalse võimsusega asenduslamp: 5.5 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696160367
- Netokaal: 0,11 kg
- Brutokaal: 0,17 kg

- Kõrgus: 158 mm
- Pikkus: 53 mm
- Laius: 103 mm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-10
Versioon: 0.1130

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com