

# PHILIPS

Süvistatav valgusti  
Enif

Süvistatavad valgustid

Ilma pirnita

Valge



59240/31/E7



## Rõhuasetus on stiilil

Lisage oma koju see praktiline Philipsi kohtvalgusti. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv Philipsi GU10 LED-lamp ja saate kvaliteetse ja kauakestva valguse.

### Eriomadused

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas
- Komplektis ei ole lambipirni

# Esiletõstetud tooted

## Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

## Komplektis ei ole lambipirni

Lambiga ei ole kaasas lambipirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Paigaldage toode käeulatusest kaugemale: Jah

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Ei

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,080 kg
- Väljalõike pikkus: 7,5 cm
- Väljalõike laius: 7,5 cm
- Kõrgus: 10 cm
- Pikkus: 9,0 cm
- Kaugus õõnsuses: 10 cm
- Laius: 9,0 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 30 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: NA
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 50 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikate arv: 1

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696133361
- Netokaal: 0,08 kg
- Brutokaal: 0,19 kg
- Kõrgus: 14,5 cm
- Pikkus: 4 cm
- Laius: 9,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-18  
Versioon: 0.466

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)