

# PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti  
Titan, 4 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Alumiinium



8718696156025



## Elage rõõmsalt hetkes

Lisage oma koju see praktiline Philipsi kohtvalgusti. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv GU10 LED-pirn ja saate kvaliteetse ja kauakestva valgusti.

### Kergesti kasutatav

- Reguleeritav kohtvalgusti pea
- Pirn ei kuulu komplekti

### Parim kvaliteet

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal

### Eriomadused

- Mis tahes ruumi või tuppa

# Esiletõstetud tooted

## Reguleeritav kohtvalgusti pea



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

## Pirn ei kuulu komplekti

Valgustiga ei ole kaasas pirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

## Kauakestev väga kvaliteetne materjal

See suurepärase viimistlusega kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

## Mis tahes ruumi või tuppa

Läbinisti funktsionaalne ja samas väga elegantne Philipsi kohtvalgusti kaunistab teie kodu igat ruumi.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Alumiinium
- Materjal: Metall

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- click!FIX kinnitus: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Paigaldage toode käeulatuses kaugemale: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: ClickFix

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,245 kg
- Kõrgus: 10 cm
- Pikkus: 21 cm
- Laius: 21 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

**Tehnilised andmed**

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:  
–
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 50W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 50 W
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 4

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718696156025
- Netokaal: 1,25 kg
- Brutokaal: 1,44 kg
- Kõrgus: 24,6 cm
- Pikkus: 12,1 cm
- Laius: 24,1 cm
- Materjali number (12NC):  
915000873502



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-17  
Versioon: 0.120

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)