

PHILIPS

Süvistatav valgusti
Donegal

Süvistatavad valgustid

Ilma pirnita

Matt kroom

8718696161012



Looge oma kodu jaoks õige stiil

Süvistatav kohtvalgusti Philips Donegal on valmistatud kvaliteetsest tolmu- ja roostevabast materjalist, mis tagab lihtsa hoolduse. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv GU10 LED-pirn ja saate kvaliteetse ja kauakestva valgusti.

Kergesti kasutatav

- Reguleeritav kohtvalgusti pea

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Ei mingit tolmu ega roostet

Parim kvaliteet

- Lihtne puhastamine

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav kohtvalgusti pea



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Ei mingit tolmu ega roostet

Selle süvistatud kohtvalgusti spetsiaalne tolmu- ja roostevaba pinnamaterjal vähendab tolmu kogumist ja tagab tootele pika tööea.

Lihne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati põrandast laeni kena välja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Matt kroom
- Materjal: sünteetika

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,248 kg
- Väljalõike pikkus: 7.0 cm
- Väljalõike laius: 7.0 cm
- Kõrgus: 4 cm
- Pikkus: 9 cm
- Laius: 9 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696161012
- Netokaal: 0,25 kg
- Brutokaal: 0,36 kg
- Kõrgus: 308 mm
- Pikkus: 103 mm
- Laius: 53 mm
- Materjali number (12NC): 915005424731



Väljalaske kuupäev:
2024-09-17
Versioon: 0.177

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com