

PHILIPS


Valgusriba, 5 m,
RGB

Ribavalgustid


RGB

Läbipaistev

Hämardatav; RGB



8718696164242



Muuda oma maailm värviliseks Philipsi LED- ribavalgusega

Kaugjuhtimispuldiga saab seda ribavalgust hõlpsasti juhtida ja sujuvalt õigele tasemele hämardada. Muuda värvi oma soovi järgi 30 eelmääratletud värviga. Philipsi LED-valgusribasid on lihtne paigaldada, mõõtu lõigata ja kleepida mis tahes pinnale

Kerge paigaldada

- Mõõtu lõigatavad

Ühenda ja kasuta

- Lihtne paigaldus: ühenda ja kasuta

Juhtseadis

- Teie mugavuse huvides on komplektis kaugjuhtimispult.

Esiletõstetud tooted

Mõõtu lõigatavad

Lõika hõlpsalt valgusribasid, et need sobiksid sinu ruumidega. Valgusribal olevad lõikejäljed näitavad, kust lõigata.

Lihtne paigaldus: ühenda ja kasuta

Meie valgusribasid on lihtne paigaldada – need tuleb vaid ühendada, et saaksid neid kohe nautida. Kõik vajalik on kaasas.

Teie mugavuse huvides on komplektis kaugjuhtimispult.

Valige erinevat värvi valgused, hämardustasemed ja kasutage erinevaid eelseadistatud valguse seadistusi.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Läbipaistev
- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Juhtmele paigutatud sisse-/välja lülitamise nupp: Jah
- Komplekti kuulub vooluadapter: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 45

Valgusvanik/Ribavalgus

- Pikendatavus: Ei

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Ribavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, RGB värvid

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 200 mA
- Jõudlus: 20 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,205 kg
- Kõrgus: 0,26 cm
- Pikkus: 500 cm
- Laius: 1 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: –
- Valguse värv: RGB
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696164242
- Netokaal: 0,28 kg
- Brutokaal: 0,32 kg
- Kõrgus: 16 cm
- Pikkus: 5,5 cm
- Laius: 16 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-11
Versioon: 0.443

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com