

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-valgusti

60 cm

4000 K loomulik valge valgus

2350 lm

Lai valgusjaotus



8718696169469



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Veekindlad led-valgustid, vettupidavad (ilmastikukindel valgusti), vastupidavad LED-valgustid tööstuslikuks kasutuseks, laia valgusjaotusega. Veekindel valgusti ProjectLine on vastupidav (IK06) ning kaitstud tolmu ja veepritsmete sissetungimise eest igast suunast (IP65 valgusti). Valgusti saab kinnitada seinale (horisontaalselt), lakke või paigaldada rippuvalt. Oma sooja valge valgusega sobib see ideaalselt üldiseks (töö)valgustuseks, laoruumidesse, garaažidesse ja keldritesse.

Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lüliti pööramise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Korpuse värv: Valge
- Korpuse materjal: Polükarbonaat
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Opaalne
- Optilise katte/klaasi materjal: Polükarbonaat
- Optilise katte/klaasi kuju: Kumer
- Optilise katte/klaasi tüüp: Polükarbonaat

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –10 kuni +35 °C

Keskkonnahoidlik

- Sustainability rating: –

Garantii

- Garantiiperiood: 1 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusvoo lubatud hälve: –10% / +10%
- Color Code: 840 neutraalne valge
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Algne värvsus: (0.38,0.38)<5
- Lambiperekonna kood: 23S | LED module, system flux 2300 lm
- Light source engine type: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihi levik: 120°
- Valgusvoog: 2 350 lm
- Maksimalne hämardus: Ei kohaldata
- Optika materjal: Polükarbonaat
- Optika tüüp: Lai valgusvihk
- Optika tüüp, välistingimused: –
- Reflektori materjal: Alumiinium
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Stroboskoopiline efekt: 1,6
- Ühtne räigustegur CEN: Not applicable
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 97 lm/W
- Ülespoole suunatud valguse osatähtsus: 10

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Hotell ja restoran
- Lisafunktsioonid: ProjectLine

Muud omadused

- CE-märgis: CE-märgis
- ENEC-märgis: -
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Võimsus

- Sisendpinge: 220-240
- Tõukevool: 4,8 A
- Tõukeaeg: 0,044 ms
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve

- Võimsustarve: 24 W
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 65 mm
- Kogupikkus: 575 mm
- Kogulaius: 120 mm

Tehnilised andmed

- Kaabel: 2x0,75 mm², Kaabel, 0,2 m, ilma pistikuta
- Ühendus: 2 sisestuspistikut, 2 viiguga
- Juhtimisliides: -
- Ajam/toiteüksus/trafo: Toiteplokk (sees/väljas)
- Kaasas juht: Jah
- Fixation material: Roostevaba teras
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Värelus (PstLM): 1
- Leegikindluse katse: Temperatuur 650 °C, kestus 30 s
- Kaitseaste (kaitse tolmu, niiskuse jms sissetungimise eest): IP65 | kaitstud tolmu sissetungimise eest, veejoakindel
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK07 | 2 J tugevdatud
- Paigaldusseade: Kinnitusklamber
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 33
- Kaitseklass IEC: Ohutusklass II
- Sobib juhusliku ümberlülituse jaoks: Ei kohaldata
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5
- Hämardatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696169469
- Netokaal: 0,75 kg
- Brutokaal: 0,87 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 61,5 cm
- Laius: 12,5 cm
- Materjali number (12NC): 911401896285



Väljalaske kuupäev:
2024-09-05
Versioon: 0.176

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com