

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu
pirn 60 W G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15 000 h

Mittehämardatav



8718696742457



Tõeliselt eriline pirn

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Neil on küll hõõglampide klassikaline välimus, kuid samal ajal kulutavad need umbes 80% vähem energiat. Lai valgusvihu nurk tagab täiusliku valguse jaotumise kõikjale.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma

maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tippasemel tehnoloogiaga.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 14 cm
- Laius: 9,5 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Jõudlus: 115 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Toote nimetus: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 14 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber:
1825194
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus:
Sphere

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696742457
- Netokaal: 0,07 kg
- Brutokaal: 0,15 kg
- Kõrgus: 19,5 cm
- Pikkus: 10,4 cm
- Laius: 10,4 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-01-24
Versioon: 0.731

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com