

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 100 W G120 E27

LED

4000K

1521 lm

15 000 h



8718699665166



## Tõeliselt eriline pirn

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Neil on küll hõõglampide klassikaline välimus, kuid samal ajal kulutavad need umbes 80% vähem energiat. Lai valgusviha nurk tagab täiusliku valguse jaotumise kõikjale.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse halogeenlambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Asendab standardset halogeenlampi



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-lamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele halogeenlampidele.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

## Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsetel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 17,7 cm
- Laius: 12,5 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

**Keskkonnahoidlik**

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Valgusti omadused**

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusvoog: 1 521 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 144,00 lm/W

**Mitmesugust**

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

**Muud omadused**

- Jõudlus: 144 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

**Pakendi teave**

- EAN: 8718699665166
- EOC: 871869966516600
- Toote nimetus: LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

**Võimsus**

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.52

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.52
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 10,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Võimsustarve: 10,5 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Pikkus: 17,7 cm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 400297
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718699665166
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 22,6 cm
- Pikkus: 12,8 cm
- Laius: 12,8 cm
- Materjali number (12NC): 929002067901



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.595

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)