

PHILIPS

Laevalgusti Shan,
12 W

Laevalgustid

2700 K

Valge

Andur



8718699680534



Liikumistuvastusega valgustus suuremaks mugavuseks ja lisaenergiasäästuks

Suurendage mugavust samal ajal energiat säästes. Philipsi liikumistuvastusega LED-laevalgustit saab hõlpsalt sisse ja välja lülitada anduriga, mis tähendab, et saate ruumi siseneda ja sealt väljuda ilma lülitit otsimata. Anduri lai tuvastusala ja kiire LED-tehnoloogia tähendavad, et teie kodu valgustus on sees ainult siis, kui seda vajate.

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud automaatse liikumisanduriga valgusti lülitab end automaatselt sisse, kui inimesed mööda kõnnivad.
- Kerge paigaldada

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Kestvus

- Energiasääst
- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Sisseehitatud liikumisandur

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Energiasääst

Säästab energiat, mis on kasulik nii teie rahakotile kui ka keskkonnale.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunni.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatud kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Andur

Muud omadused

- Valgusti volutugevus: 108 mA
- Jõudlus: 95 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,38 kg
- Kõrgus: 8 cm
- Pikkus: 26 cm
- Laius: 26 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 260 mm
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 1150
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699680534
- Netokaal: 0,42 kg
- Brutokaal: 0,54 kg
- Kõrgus: 8,2 cm
- Pikkus: 30 cm
- Laius: 30 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-27
Versioon: 0.530

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com