

# PHILIPS

Pirn 100 W A67 E27,  
3 tk

LED

4000K

1521 lm

15 000 h



8718699694906



## Ere LED-valgusti

Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on erakordselt pikk kasutusiga ja need võimaldavad märkimisväärt energiasäästu kohe.

### Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

# Esiletõstetud tooted

## Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin

(K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõesu ja loomuliku edastamise.

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupes: E27
- Hämardatav: Ei

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12 cm
- Laius: 6,5 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 150 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

## Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

## Muud omadused

- Jõudlus: 108 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8718699694906
- EOC: 871869969490600
- Toote nimetus: LED 100W A67 E27 CW FR ND 3PF/6 DISC

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0,55
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 14 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699694906
- Netokaal: 0,15 kg
- Brutokaal: 0,19 kg
- Kõrgus: 15,8 cm
- Pikkus: 6 cm
- Laius: 14,8 cm
- Materjali number (12NC): 929002306903



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.469

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)