

PHILIPS

Hõõgniidiga suitsuklaasiga
pirn 11 W G93 E27

LED

1800 K

100 lm

15 000 h



8718699759698



Tõeliselt eriline pirn

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. Oma kaasaegse ja elegantse disainiga sobib see pirn ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma

maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Modernne valgusti Philipsi LED-keradega, mis on mõeldud kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu laeventilaatorid ja tualettlaua ribavalgustid.

Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult



„See nähtava hõõgniidiga ilus lamp lisab stiili ja nostalgiat igasse ruumi. Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult.”

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: suitsuklaas

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 14,2 cm
- Laius: 9,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Ümbritseva õhu temperatuur: -20 kuni +40 °C

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 1800 K
- Nominaalne valgustugevus: 100 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 818 | CCT of 1800K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 1800 K
- Valgusvoog: 100 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 50 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Kaunistav

Muud omadused

- Jõudlus: 50 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Toote nimetus: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.54

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.54
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 11 W
- Võimsustarve: 2 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 14,2 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- Väreelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699759698
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,11 kg
- Kõrgus: 18,2 cm
- Pikkus: 10,2 cm
- Laius: 13 cm
- Materjali number (12NC): 929002380801



Väljalaske kuupäev:
2024-09-05
Versioon: 0.595

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com