

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 100 W A60 E27

LED

6500K

1521 lm

15 000 h



8718699762612



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mati klaasiga traditsiooniliste pirnide asemele.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.

Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 6500 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 865 | CCT of 6500K

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

### Muud omadused

- Jõudlus: 144 lm/W

### Pakendi teave

- EAN: 8718699762612
- EOC: 871869976261201
- Toote nimetus: LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND SRT4

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.52
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 10,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387433

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699762612
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC):  
929002026628



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.329

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)