

# PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu  
pirn 40 W ST64 E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8718699763039



## Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 14 cm
- Laius: 6,4 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

#### Muud omadused

- Jõudlus: 109 lm/W

#### Pakendi teave

- EAN: 8718699763039
- EOC: 871869976303900
- Toote nimetus: LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,3 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 14 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387407

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699763039
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 17,7 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 7,5 cm
- Materjali number (12NC): 929001890255



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-18  
Versioon: 0.166

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)