

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 120 W A67 E27

LED

6500K

2000 lm

15 000 h



8718699764555



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 86% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12,1 cm
- Laius: 7 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 6500 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 865 | CCT of 6500K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 6500 K
- Valgusvoog: 2 000 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0.4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 153,00 lm/W

**Mitmesugust**

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

**Muud omadused**

- Jõudlus: 153 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

**Pakendi teave**

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Toote nimetus: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

**Võimsus**

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.51

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 13 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 120 W
- Võimsustarve: 13 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Pikkus: 12,1 cm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 374904
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718699764555
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 17,7 cm
- Pikkus: 7,5 cm
- Laius: 7,5 cm
- Materjali number (12NC): 929002372001



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-18  
Versioon: 0.374

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)