

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 150 W A67 E27

LED

2700 K

2452 lm

15 000 h



8718699764579



## Tõeliselt eriline pirn

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma

maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

**Hinnanguliselt on keskmine tööiga  
15 000 tundi**



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

## Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12,1 cm
- Laius: 7 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 2452 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 2 452 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 140,00 lm/W

**Mitmesugust**

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

**Muud omadused**

- Jõudlus: 140 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

**Pakendi teave**

- EAN: 8718699764579
- EOC: 871869976457900
- Toote nimetus: LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

**Võimsus**

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.51

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 17,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 150 W
- Võimsustarve: 17,5 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Pikkus: 12,1 cm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 374905
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718699764579
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 17,7 cm
- Pikkus: 7,5 cm
- Laius: 7,5 cm
- Materjali number (12NC): 929002372601



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-18  
Versioon: 0.263

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)