

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 75 W G120 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h



8718699764753



## Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida teate ja armastate. Tänu uusimale LED-  
tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui  
traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardse hõõgpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus

traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

## Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Modernne valgusti Philipsi LED-keradega, mis on mõeldud kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu laeventilaatorid ja tualettlaua ribavalgustid.

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Glass

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 17,7 cm
- Laius: 12,5 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 1 055 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 124,00 lm/W

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

## Muud omadused

- Jõudlus: 124 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

## Pakendi teave

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Toote nimetus: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

**Võimsus**

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.52

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.52
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 8,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Võimsustarve: 8,5 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Pikkus: 17,7 cm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 374886
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718699764753
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 19,6 cm
- Pikkus: 12,8 cm
- Laius: 12,8 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-28  
Versioon: 0.243

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)