

# PHILIPS

Pirn 60 W A60 E27

LED

4000K

806 lm

15 000 h



8718699770341



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED-valgustus

Philipsi LED-pirnid pakuvad jahedat valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

### Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11 cm
- Laius: 6 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

### Muud omadused

- Jõudlus: 107 lm/W

### Pakendi teave

- EAN: 8718699770341
- EOC: 871869977034100
- Toote nimetus: LED 60W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391871

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699770341
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC):  
929001234713



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-19  
Versioon: 0.306

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)