

# PHILIPS

Pirn 68 W pulklamp  
E27

LED

3000K

950 lm

15 000 h



8718699771379



## Proovige sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Kasutamiseks külmkappides ja sügavkülmikutes

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.

Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

### Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Eriotstarbeline kodumasinade pirn

Philipsi külmikupirne saab kasutada külmkappides, sügavkülmikutes ja muudes madala temperatuuriga kohtades. Saate oma kodutehnika pirnid hõlpsasti välja vahetada Philipsi külmikupirni vastu, mis tagavad pika ja kasuliku tööea.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11,43 cm
- Laius: 3,72 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 950 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 830 | CCT of 3000K

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

### Muud omadused

- Jõudlus: 100 lm/W

### Pakendi teave

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Toote nimetus: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 9,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 68 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11,43 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 415169

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699771379
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC):  
929001901428



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-18  
Versioon: 0.283

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)