

PHILIPS

Küünal 25 W T25
E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 h



8718699771959



Tipptehnoloogiline LED-lambipirn teie kodu jaoks

See Philipsi LED-lambipirn pakub kaunist eriti sooja valgust, erakordselt pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kasutamiseks külmkappides ja sügavkülmikutes

Esiletõstetud tooted

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

**Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi**



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Eriotstarbeline kodumasinade pirn

Philipsi külmikupirn saab kasutada külmkappides, sügavkülmikutes ja muudes madala temperatuuriga kohtades. Saate oma kodutehnika pirnid hõlpsasti välja vahetada Philipsi külmikupirni vastu, mis tagavad pika ja kasuliku tööea.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 7,1 cm
- Laius: 2,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 250 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 250 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 78,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 78 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699771959
- EOC: 871869977195900
- Toote nimetus: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 3,2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Võimsustarve: 3,2 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): G

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 7,1 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391880
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E14

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699771959
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,04 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 3 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929001325855



Väljalaske kuupäev:
2024-09-18
Versioon: 0.186

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com