

# PHILIPS

Pirn 40, 18, 9 W B35  
E14

LED


2700/2500/2200 K

470, 180, 90 lm

15 000 h



8718699772154



## Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-lambipirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Kolm valguse seadistust

### Hämardatav eriti soe valge valgus

- Lihtne algus nutikate Wi-Fi-ga LED-idega

# Esiletõstetud tooted

## Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks




Philipsi LED-küünallampide moodne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid,

laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

### Kolm valguse seadistust (SSDL)

Kõik ühes asenduspirn, mille valgust saab muuta kolme erineva eredusega päevavalguse vahel, ning kõike seda teie olemasoleva lülitiga.

## Lihntne algus nutikate Wi-Fi-ga LED-idega



Nutika valgustuse kasutamisega on lihtne algust teha. Lihtsalt kerige pirn pesasse, laadige alla rakendus WIZ ja järgige juhiseid. Ning ongi valmis! Vajate täiendavat abi? Rakenduses on saadaval reaaltajas vestlustugi.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Värvitu

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 3,6 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700/2500/2200 K
- Nominaalne valgustugevus: 470, 180, 90 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 94,00 lm/W

**Mitmesugust**

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Soe kuma, SceneSwitch

**Muud omadused**

- Jõudlus: 94 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

**Pakendi teave**

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Toote nimetus: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

**Võimsus**

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40;18;9 W
- Võimsustarve: 1, 2,5, 5 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Pikkus: 10,6 cm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 739281
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E14

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718699772154
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929001888855



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.193

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)