

PHILIPS

Pirn 60 W A19 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699782696



Hämarikust koiduni

Philipsi hämarikust-koiduni LED-pirn säästab isegi rohkem energiat kui tavalised LED-pirnid, sest lülitab end sisse ja välja vastavalt päevavalguse tasemele – tagades turvalise valguse öösel ja lülitades end välja päevavalguse ajal.

Valgus on rohkem kui valgustus

- Sisseehitatud automaatne sisse- ja väljalülitamise valgusandur

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Päeva- ja öövalguse andur



Sisseehitatud automaatse valgusanduriga pirn lülitab end

automaatselt pärast hämariku saabumist sisse ja koidikul välja.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11,4 cm
- Laius: 6,2 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 806 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 107,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 107 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Toote nimetus: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.7

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.7
- Pinge: 230 V
- Aktiivvõimsus: 7,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Võimsustarve: 7,5 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11,4 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391894
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus:
Sphere
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699782696
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC):
929001383631



Väljalaske kuupäev:
2024-09-18
Versioon: 0.194

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com