

PHILIPS

Pirn 60, 30, 16 W
A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806, 320, 150 lm

15 000 h



8719514263963



Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kolm valguse seadistust

Hämardatav eriti soe valge valgus

- Lihtne algus nutikate Wi-Fi-ga LED-idega

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid


- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Kolm valguse seadistust (SSDL)

Kõik ühes asenduspirn, mille valgust saab muuta kolme erineva eredusega päevavalguse vahel, ning kõike seda teie olemasoleva lülitiga.

Lihtne algus nutikate Wi-Fi-ga LED-idega



Nutika valgustuse kasutamisega on lihtne algust teha. Lihtsalt kerige pirn pesasse, laadige alla rakendus WiZ ja järgige juhiseid. Ning ongi valmis! Vajate täiendavat abi? Rakenduses on saadaval reaalsajas vestlustugi.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700/2500/2200 K
- Nominaalne valgustugevus: 806, 320, 150 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 107,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Soe kuma, SceneSwitch

Muud omadused

- Jõudlus: 107 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Toote nimetus: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 7,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60;30;16 W
- Võimsustarve: 1,6, 3, 7,5 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 739282
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514263963
- Netokaal: 0,07 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929002445517



Väljalaske kuupäev:
2024-09-18
Versioon: 0.131

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com