

PHILIPS

Küünal 40 W B35
E14

LED

6500K

470 lm

15 000 h



8719514309586



Tipptehnoloogiline LED-pirn teie kodu jaoks

Philipsi mattklaasist LED-küünlad tekitavad pehme hajutatud valgusefekti ja neil on eriti pikk kasutusiga. See puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt väikese (E14) sokliga lühtervalgustitesse.

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks
- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks



Philipsi LED-küünallampide moodne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Philipsi igapäevane LED-pirn on suurepärase baasvalgustuse vajadusteks. See annab kaunist valgust ja pakub töökindlust, mis vastab teie ootustele Philips LED-i suhtes, taskukohase hinna eest.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 3,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 6500 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 865 | CCT of 6500K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 95 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514309586
- EOC: 871951430958601
- Toote nimetus: LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,9 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514309586
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 15,2 cm
- Pikkus: 3,7 cm
- Laius: 6,4 cm
- Materjali number (12NC):
929003604155



Väljalaske kuupäev:
2024-09-05
Versioon: 0.261

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com