

PHILIPS

Küünal 40 W B35
E14, 4 tk

LED

4000K

470 lm

15 000 h



8719514313569



Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

Kvaliteetne valgus

- Ilma nähtava väreluseta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Esiletõstetud tooted

Ilma nähtava väreluseta

Kui valgus kiiresti väreleb, võib see silmadele koormav olla, põhjustada peavalu ja tekitada neile, kes kannatavad valgustundliku epilepsia all, isegi haigushoogusid. See on ebameeldiv ja ebavajalik. LED võib väreleda kiire reaktsiooni tõttu draiveri voolule. Kuna aga Philipsi LED-id on

disainitud nii, et draiveri voolu väljundi muudatused on minimaalsed, siis need tegurid, mis värelust põhjustavad, kõrvaldatakse. Nii et te ei näe seda, isegi mitte vilksamisi.

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupes: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 3,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

Muud omadused

- Jõudlus: 95 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514313569
- EOC: 871951431356900
- Toote nimetus: LED 40W B35 E14 CW FR ND 4PF/6 DISC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Ping: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 4,9 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

8719514313569

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514313569
- Netokaal: 0,07 kg
- Brutokaal: 0,15 kg
- Kõrgus: 14,5 cm
- Pikkus: 6,2 cm
- Laius: 12,3 cm
- Materjali number (12NC):
929003604040



Väljalaske kuupäev:
2024-09-05
Versioon: 0.278

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com