

# PHILIPS

Küünal 40 W P45  
E14, 4 tk

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514313583



## Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

### Kvaliteetne valgus

- Ilma nähtava väreluseta

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

# Esiletõstetud tooted

## Ilma nähtava väreluseta

Kui valgus kiiresti väreleb, võib see silmadele koormav olla, põhjustada peavalu ja tekitada neile, kes kannatavad valgustundliku epilepsia all, isegi haigushoogusid. See on ebameeldiv ja ebavajalik. LED võib väreleda kiire reaktsiooni tõttu draiveri voolule. Kuna aga Philipsi LED-id on disainitud nii, et draiveri voolu väljundi

muudatused on minimaalsed, siis need tegurid, mis värelust põhjustavad, kõrvaldatakse. Nii et te ei näe seda, isegi mitte vilksamisi.

## Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-küünallamp nüüdisaegne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele küünlakujulistele hõõglampidele.

## Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 8,8 cm
- Laius: 4,5 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

## Kestvus

- Lülitustsükli arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

## Muud omadused

- Jõudlus: 95 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8719514313583
- EOC: 871951431358300
- Toote nimetus: LED 40W P45 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 4,9 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 8,8 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

8719514313583

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514313583
- Netokaal: 0,08 kg
- Brutokaal: 0,11 kg
- Kõrgus: 11,5 cm

- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 18,6 cm
- Materjali number (12NC):  
929003546540



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.352

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)