

PHILIPS

Hõõgniidiga
mehvaigutooni pirn 40 W
A160 E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 h

hämardatav

The image shows the retail packaging for a Philips LED light bulb. The box is dark brown with a clear window showing the bulb inside. The bulb has a distinctive spiral filament. Text on the box includes 'PHILIPS', 'Võrgu LED', 'Hõõgniidiga', '40W', '470lm', and 'E27'. There are also some smaller icons and logos.

8719514313767

A large, detailed image of a Philips LED light bulb. The bulb is pear-shaped with a clear glass envelope. Inside, a thin, orange-colored filament is coiled in a spiral pattern around a central vertical support. The base of the bulb is a standard E27 screw-in base. The Philips logo is visible on the lower part of the glass envelope.

Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärset energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

Hämardatav eriti soe valge valgus


- Hämardatav eriti soe valge valgus

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult

Esiletõstetud tooted

Hämardatav eriti soe valge valgus



Eriti sooja valge valgusega valgustid toovad teie tuppa sooja hubase õhkkonna ja neid saab hämardada, et luua intiimne atmosfäär.

Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult



„See nähtava hõõgniidiga ilus lamp lisab stiilija nostalgiat igasse ruumi. Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult.”

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Jah
- Pirmi viimistlus: Merevaigutoon

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 29,3 cm
- Laius: 16,2 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +45 °C

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 1800 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 818 | CCT of 1800K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 1800 K
- Valgusvoog: 470 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 67 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Kaunistav

Muud omadused

- Jõudlus: 67 lm/W
- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8719514313767
- EOC: 871951431376700
- Toote nimetus: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.7

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.7
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Võimsustarve: 7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 29,3 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514313767
- Netokaal: 0,23 kg
- Brutokaal: 0,49 kg
- Kõrgus: 32 cm
- Pikkus: 18,5 cm
- Laius: 18,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-11-21
Versioon: 0.373

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com