

PHILIPS

Hõõgniidiga
merevaigutooni pirn 40 W
A160 E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 h

hämardatav



8719514313767



Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärset energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

Hämardatav eriti soe valge valgus

- Eriti sooja valge valgusega valgustid toovad teie tuppa sooja hubase õhkkonna ja neid saab hämardada, et luua intiimne atmosfäär.

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult

Esiletõstetud tooted

Hämardatav eriti soe valge valgus



Täiustage oma kodu õhkkonda eriti sooja valge valgusega, mis hämardab rakenduse või hääle abil sujuvalt teie soovitud ereduseni.

Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult



„See nähtava hõõgniidiga ilus lamp lisab stiili ja nostalgiat igasse ruumi. Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult.”

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 29,3 cm
- Laius: 16,2 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +45 °C

Keskkonahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 1800 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 818 | CCT of 1800K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 1800 K
- Valgusvoog: 470 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 67 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Kaunistav

Muud omadused

- Jõudlus: 67 lm/W
- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8719514313767
- EOC: 871951431376700
- Toote nimetus: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.7

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.7
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Võimsustarve: 7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 29,3 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- Väreelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514313767
- Netokaal: 0,23 kg
- Brutokaal: 0,49 kg
- Kõrgus: 32 cm
- Pikkus: 18,5 cm
- Laius: 18,5 cm
- Materjali number (12NC): 929002983501



Väljalaske kuupäev:
2024-09-05
Versioon: 0.371

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com