

# PHILIPS

Hõõgniidiga  
mehvaigutooni pirn 28 W  
G200 E27

LED


1800 K

300 lm

15 000 h



8719514313842



## Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärselt energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

**Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult**

- Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult

# Esiletõstetud tooted

## Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult



„See nähtava hõõgniidiga ilus lamp lisab stiili ja nostalgiat igasse ruumi. Näeb hea välja nii sisse- kui väljalülitatult.”

## Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 28,6 cm
- Laius: 20,2 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +45 °C

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 1800 K
- Nominaalne valgustugevus: 300 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 818 | CCT of 1800K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 1800 K
- Valgusvoog: 300 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 66 lm/W

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Kaunistav

### Muud omadused

- Jõudlus: 66 lm/W
- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

### Pakendi teave

- EAN: 8719514313842
- EOC: 871951431384200
- Toote nimetus: LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

### Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.7

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.7
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 28 W
- Võimsustarve: 4,5 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 28,6 cm

#### Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- Väreelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: E27

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514313842
- Netokaal: 0,36 kg
- Brutokaal: 0,7 kg
- Kõrgus: 32 cm
- Pikkus: 22,5 cm
- Laius: 22,5 cm
- Materjali number (12NC): 929002983901



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.343

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)