

# PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu  
pirn 75 W A60 E27


LED

2200–2700 K

1055 lm

15 000 h

hämardatav



8719514323995



## Kogege hämardatavat, sooja ja valget LED- valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

### Jätksuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Jõudlus: 146 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8719514323995
- EOC: 871951432399500
- Toote nimetus: LED classic 75W A60 E27 CL WGD90 SRT4

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 7,2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1109133
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514323995
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929003011101



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-19  
Versioon: 0.250

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)