

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
pirn 75 W A60 E27

LED

2200–2700 K

1055 lm

15 000 h

hämardatav



8719514324039



Kogege hämardatavat, sooja ja valget LED- valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Jätksuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Säästab kuni 90% energiat



Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat.

Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200-2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soe kuma

Muud omadused

- Jõudlus: 146 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514324039
- EOC: 871951432403900
- Toote nimetus: LED classic 75W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7,2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 453256

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514324039
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-01-22
Versioon: 0.401

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com