

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
küünal 40 W B35 E14

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 h

hämardatav



8719514324299



Kogege hämardatavat, sooja ja valget LED- valgust

Philipsi mattklaasist LED-küünlad tekitavad pehme hajutatud valgusefekti ja neil on eriti pikk kasutusiga. See puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt väikese (E14) sokliga lühtervalgustitesse.

Jätksuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Esiletõstetud tooted

Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks



Philipsi LED-küünallampide moodne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 9,7 cm
- Laius: 3,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soe kuma

Muud omadused

- Jõudlus: 138 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- Toote nimetus: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 3,4 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 9,7 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 453269

8719514324299

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514324299
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929003012601



Väljalaske kuupäev:
2024-09-05
Versioon: 0.370

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com