

# PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu  
küünal 40 W BA35 E14

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 h

hämardatav



8719514324374



## Kogege hämardatavat, sooja ja valget LED- valgust

Philipsi kirkast klaasist LED-küünlad tekitavad kauni särava valgusefekti ja neil on eriti pikk kasutusiga. See nii sisse- kui väljalülitatult kauni disainiga lamp sobib ideaalselt väikese (E14) sokliga lühtervalgustitesse.

### Jätksuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

# Esiletõstetud tooted

## Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

## Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks



Philipsi LED-küünallampide moodne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11,9 cm
- Laius: 3,5 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soe kuma

## Muud omadused

- Jõudlus: 138 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Toote nimetus: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 3,4 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11,9 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1109143

8719514324374

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514324374
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929003013001



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-18  
Versioon: 0.406

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)