

PHILIPS

Laevalgusti Magneos,
12 W, ruudukujuline


Laevalgustid

2700 K

Must



8719514328730



Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Philipsi õhuke LED-allvalgusti annab loomulikku valgust ja on mõeldud kasutamiseks üldvalgustina. See õhuke meistriteos on madalate lagede jaoks ning loob elegantse õhkkonna kõikjal kodus. Mugav valgus, mis ei väsita silmi.

Lihne kasutada

- Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.
- Kerge paigaldada

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Sobib madalate lagedega Õhuke disain Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Kvaliteetne metallmaterjal

Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 25 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 12 500

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatud kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 110 mA
- Jõudlus: 95 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,43 kg
- Kõrgus: 2,8 cm
- Pikkus: 21 cm
- Laius: 21 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1150
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514328730
- Netokaal: 0,43 kg
- Brutokaal: 0,5 kg
- Kõrgus: 22 cm
- Pikkus: 3,3 cm
- Laius: 21,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-11-21
Versioon: 0.413

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com