

# PHILIPS

Postvalgusti Utrecht  
20 W E27 ilma pirnita

Välisvalgustid

Ilma pirnita

Antratsiit

Veekindel

8719514417557



## Nautige kaunist valgustatud aeda

Elegantse disainiga Philips Utrechti õue postvalgusti on valmistatud roostevabast terasest. Selle hajutatud kuma lööb koosviibimise paigad oma kvaliteetse valgusega särama.

### **Kergesti kasutatav**

- Pirn ei kuulu komplekti

### **Tooge disain aeda**

- Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

### **Parim kvaliteet**

- Kvaliteetne roostevaba teras ja tipptasemel sünteetilised materjalid

### **Mõeldud väljas kasutamiseks**

- IP44 – ilmastikukindel

# Esiletõstetud tooted

## Pirn ei kuulu komplekti

Valgustiga ei ole kaasas pirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

## Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

Kasutage oma välisruumi maksimaalselt ära selle postamentvalgustiga, mis sobib ideaalselt teie aia või terrassi valgustamiseks või sissesõiduteede ja teeradade esile toomiseks.

## Kvaliteetne roostevaba teras ja tippasemel sünteetilised materjalid

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

## IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Roostevaba teras

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Reguleeritav kõrgus: Ei
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Ei
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Sobib suurepäraselt meeleolu loomiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt nii horisontaalselt kui vertikaalselt paigaldamiseks: Jah
- Sobib suurepäraselt suundvalgustuseks: Ei
- Sobib ideaalselt nii üles- kui ka alaspidi paigaldamiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt nii seinale kui lakke: Ei
- Pööratav lambipea (parem-vasak): Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub vooluadapter: Ei
- Kaasas on kaitsekest: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vastupidav ja kvaliteetne materjal: Jah
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): Ei
- Komplekti kuulub Suurbritannia pistik: Ei
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Veekindel: Jah
- Keskvalgusti: Ei
- Keskvalgusti: Ei

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 0

### Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

### Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,76 kg
- Kõrgus: 80 cm
- Pikkus: 12 cm
- Laius: 12 cm

### Hooldus

- Garantii: 2 aastat

### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 0 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 0
- Valguse värv: 2700
- LED: Ei
- Ühendusdetail/kate: E27
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514417557
- Netokaal: 0,76 kg
- Brutokaal: 0,93 kg
- Kõrgus: 81 cm
- Pikkus: 13 cm
- Laius: 13 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-10  
Versioon: 0.396

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)