

# PHILIPS

Seinavalgusti  
Python 6 W

Välisvalgustid

2700 K

Antratsiit

Veekindel

8719514417595



## Nautige kaunist valgustatud aeda

Antratsiithall seinavalgusti Philips Python annab seintele kaasaegse ilme. See kaunistab ja valgustab teie sissepääsu hajutatud sooja valge valgusega.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

### Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile
- Kvaliteetne LED-valgusti

### Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

### Eriomadused

- Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur

### Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

# Esiletõstetud tooted

## Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

## 5-aastane garantiid LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

## Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

## Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

## IP44 – ilmastikukindel




See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

## Integreeritud liikumis- ja hämarikustkoiduni-andur



Sisseehitatud liikumisanduri abil tervitavad need tuled teid automaatselt, kui pimeduses koju naasete, või süttivad külaliste saabudes. Ainulaadne hämarikustkoiduni funktsioon lülitab tuled automaatselt sisse, kui väljas läheb pimedaks – ideaalne pikkadeks suveõhtuteks või teie turvalisuse tagamiseks.

## Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Roostevaba teras

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Reguleeritav kõrgus: Ei
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe-suunalised valgusvihud: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Ei
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Sobib suurepäraselt meeleolu loomiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt nii horisontaalselt kui vertikaalselt paigaldamiseks: Jah
- Sobib suurepäraselt suundvalgustuseks: Ei
- Sobib ideaalselt nii üles- kui ka alaspidi paigaldamiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt nii seinale kui lakke: Ei
- Pööratav lambipea (parem-vasak): Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub vooluadapter: Ei
- Kaasas on kaitsekest: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vastupidav ja kvaliteetne materjal: Jah
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): Ei
- Komplekti kuulub Suurbritannia pistik: Ei
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Veekindel: Jah
- Keskvalgusti: Ei
- Keskvalgusti: Ei

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

### Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

### Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,42 kg
- Kõrgus: 21,5 cm
- Pikkus: 17,1 cm
- Laius: 8,4 cm

### Hooldus

- Garantii: 5 aastat

### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 450
- Valguse värv: 2700
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514417595
- Netokaal: 0,42 kg
- Brutokaal: 0,51 kg
- Kõrgus: 23 cm
- Pikkus: 9,5 cm
- Laius: 18 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-11  
Versioon: 0.283

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)