

PHILIPS

Laevalgusti Mauve,
16 W

Laevalgustid

2700 K

Valge

Andur



8719514431843



Liikumistuvastusega valgustus suuremaks mugavuseks ja täiendavaks energiasäästuks

Suurendage mugavust, säästes samal ajal energiat. Philipsi liikumistuvastusega LED-laevalgustit saab hõlpsalt sisse ja välja lülitada anduriga, mis tähendab, et saate ruumi siseneda ja sealt väljuda ilma lülitile vajutamata. Anduri lai tuvastusala ja kiire LED-tehnoloogia tähendavad, et teie kodu valgustus on sees ainult siis, kui seda vajate.

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud automaatse liikumisanduriga valgusti lülitab end automaatselt sisse, kui inimesed mööda kõnnivad.
- Kerge paigaldada

Kestvus

- Energiasääst

Esiletõstetud tooted

Sisseehitatud liikumisandur

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi.

Kinnitage või riputage see kindlalt

seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Energiasääst

Säästab energiat, mis on kasulik nii teie rahakotile kui ka keskkonnale.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Andur

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 140 mA
- Jõudlus: 106 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,5 kg
- Kõrgus: 7,2 cm
- Pikkus: 32 cm
- Laius: 32 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 320 mm
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 1700
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514431843
- Netokaal: 0,48 kg
- Brutokaal: 0,79 kg
- Kõrgus: 34,2 cm
- Pikkus: 8,2 cm
- Laius: 34,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-18
Versioon: 0.262

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com