

PHILIPS

Lae/seina
kohtvalgusti Star

Lae/seina kohtvalgustid

2700 K

Must

Hämardatav; ClickFix

8719514435377



Täiustage oma kodu valgusefektidega

See Philips myLiving Stari LED-kohtvalgusti on ajatult elegantne oma kroomitud aluse ja musta pulbervärvitud korpusega. Selle Philips LEDi hämardatava kohtvalgustiga saate valgust sujuvalt sobivale tasemele hämardada – alates igapäevaste ülesannete jaoks vajalikust eredast funktsionaalsest valgusest ning lõpetades lõõgastumiseks sobiva pehme valgusega.

Säästlikud valgustuslahendused

- Ühildub seinasiseste hämarditega
- Kvaliteetne LED-tuli

Täiuslik LED-lamp

- Soe valge valgus

Eriomadused


- Kohandatav kohtvalgus lambipeas

Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

- Lambi tööiga kuni 30 kasutusaastat
- 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise

Esiletõstetud tooted

Ühildub seinasiseste hämarditega



Reguleerige selle Philipsi valgusti eredust seinasisese hämardiga (ei kuulu komplekti), et luua ruumis meeleolu, valgustada oma kodu mõnda iseloomulikku kohta ja muud.

Soe valge valgus



Valgustis kasutatakse uusimat valgustustehnoloogiat ja uusi, sooja valge valgusega moodsaid ja võimsaid LED-e, mille valguskiire värvustemperatuur on 2700 kelvinit.

Tööiga kuni 30 aastat

LED-valgustid kestavad kauem ja nendega ei kaasne pidevat valgusallika vahetamise muret. Sedasi on oluliselt vähem jäätmeid, kuid ka raha kulub teil pikas perspektiivis vähem.

5-aastane garantii

Kõik meie kohtvalgustid on loodud kestma. Tervele tootele antakse 5-aastane täielik garantii, mis tagab selle, et te naudite kauakestvat kvaliteetset valgustust iga päev.

Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseeta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erksate värvide esiletõusmise.

Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 30 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Reguleeritav kõrgus: Ei
- Kohandataav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Rooste- ja tolmukindel: Ei
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Ei
- Hämardataav: Ei
- Hämardataav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Sobib suurepäraselt meeleolu loomiseks: Jah
- Sobib suurepäraselt nii horisontaalselt kui vertikaalselt paigaldamiseks: Jah
- Sobib suurepäraselt suundvalgustuseks: Jah
- Sobib ideaalselt nii üles- kui ka alaspidi paigaldamiseks: Jah
- Sobib suurepäraselt nii seinale kui lakke: Jah
- Pööratav lambipea (parem-vasak): Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Kaasas on kaitsekest: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vastupidav ja kvaliteetne materjal: Jah
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Jah
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): Jah
- Komplekti kuulub Suurbritannia pistik: Ei
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Veekindel: Ei
- Keskvalgusti: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 45 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardataav, ClickFix

Muud omadused

- Jõudlus: 110 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,28 kg
- Juhtme pikkus: 220 m
- Kõrgus: 8,2 cm
- Miinimumkõrgus: 82 cm
- Pikkus: 11,8 cm
- Laius: 6 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 30 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 500
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardataav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514435377
- Netokaal: 0,28 kg
- Brutokaal: 0,35 kg
- Kõrgus: 14,2 cm
- Pikkus: 7,2 cm
- Laius: 9,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-18
Versioon: 0.381

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com